




395619



mechanizmy Łącznik ciągłowy zwierny

Właściwości techniczne

Prąd elektryczny

Prąd załączania	10 A
Chwilowy prąd kontaktowy	10 A

Napięcie

Napięcie znamionowe	250 V
---------------------	-------

Architektura

Element sterujący/obsługowy	Cięgno
-----------------------------	--------

Materiały

Wykończenie powierzchni	Mat
Materiał	Metal
	Tworzywo sztuczne
Przezroczysty	Nie

Wymiary

Wysokość	71 mm
Szerokość	71 mm
Głębokość	42 mm
Zakres głębokości wbudowania	31,20 mm
Wbudowane puszkę podtynkowe	35 mm

Instalacja, montaż

Sposób montażu	Montaż podtynkowy
----------------	-------------------

Elementy sterujące i wskaźniki

Liczba przycisków	0
Typ przycisku	Przycisk pojedynczy
Ze stykiem sygnału sprzężenia zwrotnego	Tak

Bezpieczeństwo

Klasa ochrony przed wnikaniem (IP)	IP20
Odporność na uderzenie IK	IK07

Akcesoria

Posiada pole opisowe	Nie
----------------------	-----

Dodatkowe informacje

Nadruk	Bez nadruku
Montaż	Z pazurkami rozporowymi Do montażu na ścianach i sufitach.
Oświetlenie	Do połączenia z podświetleniem i połączenia kontrolnego z podświetleniem
Rodzaj łącznika	Zestyk zmienny, z oddzielnym stykiem zgłoszeniowym
Typ połączenia	Z zaciskami wtykowymi

Odpowiednie do

Berker B.x / Berker K.x / Berker Q.x / Berker R.x

Zrównoważony rozwój

Bezhalogenowe	Tak
Zgodność z RoHS	Tak