



513102



Lichtsignaalelement E14

Technische eigenschappen

Spanning

Nominale spanning	250 V
-------------------	-------

Vermogen

Vermogen gloeilamp	3 - 3 W
--------------------	---------

Materiaal

Materiaal	Metaal Kunststof
Oppervlakte behandeling	Onbehandeld

Afmetingen

Hoogte	71 mm
Breedte	71 mm
Diepte	34 mm

Veiligheid

IP-beschermingsklasse (Ingress Protection)	IP20
--	------

Geschikt voor

Serie berker K.x / Serie berker Q.x / Serie berker R.x / Serie berker S.x/B.x

Duurzaamheid

Halogeenvrij	Ja
RoHS conform	Ja