




HCE971H

Роз'єднувач h1000, In=1000A, 4п

Технічні характеристики

Електричний струм

Номинальний струм	1000 A
-------------------	--------

Архітектура

Кількість полюсів	4
-------------------	---

Під'єднання

Поперечний переріз жорсткого провідника	2x 240 mm ²
Поперечний переріз гнучкого провідника	2x 240 mm ²

Напруга

Номинальна напруга ізоляції Ui	800 V
Номинальна імпульсна витримувана напруга Uimp	8000 V

Спрацьовування

Час відгуку під час відкриття	10 ms
-------------------------------	-------

Частота

Частота	50 - 60 Hz
---------	------------

Потужність

Розсіювана потужність з розрахунку на кожний полюс	62 W
Загальна розсіювана потужність під номінальним струмом	186 W
Номинальна робоча потужність за 400 В AC AC1	658000 W

Умови використання

Робоча температура	-25 - 70 °C
--------------------	-------------

Безпека

Клас захисту від проникнення (IP)	IP4X
-----------------------------------	------