



VU12ET

Coffret de dist.,Volta,UPV,1x12M,IP30,Version Espagne,porte transp.

Caractéristiques techniques

Tension

Tension nominale	400 - 400 V
------------------	-------------

Installation, montage

Adapté à un usage extérieur	Non
-----------------------------	-----

Montage sur	Encastré
-------------	----------

Courant électrique

Courant assigné nominal	63 A
-------------------------	------

Puissance

Puissance dissipée maximale par enveloppe à $\Delta T=20K$	12 W
--	------

Equipement

Nombre de rails	1
-----------------	---

Nombre de rangées	1
-------------------	---

Nombre de travée de large	1
---------------------------	---

Avec fermeture	Non
----------------	-----

Borne à conducteur neutre	Non
---------------------------	-----

Capacité

Nombre de modules	12
-------------------	----

Nombre de 1/2 modules par rail bornier	24
--	----

Fonctions

Avec guide-câble	Oui
------------------	-----

Dimensions

Hauteur	356 mm
---------	--------

Largeur	348 mm
---------	--------

Profondeur	94,50 mm
------------	----------

Hauteur d'encastrement	340 mm
------------------------	--------

Largeur de montage	335 mm
--------------------	--------

Couvercle, porte

Nombre de portes	1
------------------	---

Nombre de serrure de la porte	0
-------------------------------	---

Dimensions

Profondeur de montage	90 mm
-----------------------	-------

Largeur en modules	12
--------------------	----

Couvercle, porte

Couvercle/porte transparent(e)	Oui
--------------------------------	-----

Connectivité

Type de montage	Fixation par vis
-----------------	------------------

Matière

Matériau	Plastique
----------	-----------

Code RAL	9010
----------	------

Couleur	Blanc pur
---------	-----------

Equipement

Borne de mise à la terre	Oui
--------------------------	-----

Plaque de montage incluse	Non
---------------------------	-----

Matière

Résistant au rayonnement ultra-violet	Oui
---------------------------------------	-----

Sécurité

Classe de protection	Classe II
Classe de protection (IP)	IP30
Type de verrouillage	Loquet Sans serrure
Test au fil incandescent	650 °C

Durabilité

Conforme à la directive RoHS	Oui
------------------------------	-----