



WL0040

**Interruptor doble, lumina, blanco polar**

**Características técnicas**

**Corriente eléctrica**

Corriente de conmutación	10 AX (100W LED (SBL))
--------------------------	------------------------

**Instalación, montaje**

Montaje en	Empotrado
------------	-----------

**Tensión**

Tensión asignada	250 V
------------------	-------

**Frecuencia**

Frecuencia	50 - 60 Hz
------------	------------

**Materiales**

Colour	Blanco tráfico
--------	----------------

Código RAL	9016
------------	------

Acabado de la superficie	Brillante
--------------------------	-----------

Material	Metal Plástico
----------	-------------------

Tratamiento	Sin tratamiento
-------------	-----------------

0 %

**Identificación**

Disposición de montaje	Elemento básico
------------------------	-----------------

**Conectividad**

Tipo de montaje	Montaje de garra Conexión con tornillos
-----------------	--

Con soporte de garra	Sí
----------------------	----

**Controles e indicadores**

Número de teclas	2
------------------	---

**Dimensiones**

Dimensiones	71 x 71 mm
-------------	------------

Profundidad de montaje	26 mm
------------------------	-------

Profundidad de montaje cajas de montaje empotrado	35 mm
---	-------

**Seguridad**

Índice de protección IP	IP20
-------------------------	------

Resistencia al impacto IK	IK05
---------------------------	------

**Arquitectura**

Elemento de control/operación	Tecla doble
-------------------------------	-------------

**Corriente eléctrica**

Corriente nominal asignada	10 A
----------------------------	------

**Texto**

Tipo de montaje	Con garras de expansión Para fijación atornillada
-----------------	--

Iluminación	Sin lámpara de neón
-------------	---------------------

Tipo de conmutación / variante	Serie
--------------------------------	-------

**Sostenibilidad**

Conforme con RoHS	Sí
-------------------	----