




47086084



Q.x - Schuko diferenc. 30mA, alumínio

Características técnicas

Tensão

Tensão nominal	250 V
----------------	-------

Corrente elétrica

Corrente nominal	16 A
------------------	------

Frequência

Frequência	50 - 60 Hz
------------	------------

Materiais

Cor	Alumínio
Código RAL	9006
Acabamento	Aveludado
Material	Metal Plástico
Tratamento	Envernizado

Dimensões

Altura	71 mm
Largura	71 mm
Número de unidades	1
Profundidade da montagem	31,90 mm

Instalação, montagem

Montagem	Encastrar
----------	-----------

Conetividade

Tipo de ligações	Terminal de parafuso
Tipo de montagem	Montagem por parafuso Montagem com garras

Equipamento

Tipo de conector/ficha, tomada	SCHUKO
Inserção central com rotação	Não
Com tampa articulada	Não
Com pino redondo de proteção da ligação à terra	Não
Com lâmpada de sinalização	Não
Com fecho	Não

Acessórios

Tem campo de etiquetagem	Não
--------------------------	-----

Capacidade

Número de módulos	1
-------------------	---

Segurança

Com proteção contra contacto	Sim
Resistência ao impactos IK	IK02
Índice de proteção IP	IP20

Funções

Com iluminação de orientação	Não
Com iluminação funcional	Não

Identificação

Com impressão	Não
---------------	-----

Texto

Tampa	Placa de cobertura central
Proteção	Proteção de contacto aprimorada

Texto

Tipo de ligação	Com terminais de encaixe
Tipo	Tipo A para correntes alternadas e correntes diretas pulsantes

Adequado para

Q.x

Sustentabilidade

REACH - livre de SVHC	Sim
Conformidade RoHs	Sim