



WE102G

Prise 2P 16A 250V SansVis à griffes Essensya Pure

Caractéristiques techniques

Courant électrique

Courant assigné nominal

16 A

Tension

Tension nominale

230 - 250 V

Conditions d'utilisation

Température de service

-10 - +35 °C

Fréquence

Fréquence

50 - 60 Hz

Matière

Couleur

Pure

Code RAL

9016

Finition

Brillant

Matériau

Polycarbonate (PC)

Traitement

Non traité

Dimensions

Hauteur

75 mm

Largeur

75 mm

Profondeur

37 mm

Nombre d'unités

1

Profondeur des boîtes d'encastrement

40 mm

Profondeur de montage

40 mm

Raccordement

Type de connexion / prise

QuickConnect

Installation, montage

Montage sur

Encastré
En saillie

Connectivité

Type de raccordement

QuickConnect

Avec fixation à griffes

Oui

Type de montage

Fixation par griffe
borne à vis

Equipement

Type de connecteur/prise de courant

Norme française NF

Insert central rotatif

Non

Avec couvercle à charnière

Non

Avec broche ronde de protection de mise à la terre

Non

Avec lampe de signalisation

Non

Avec fermeture

Non

Accessoires

Comporte un champ d'étiquetage

Non

Pré-équipé avec

Sans

Couvercle, porte

Type de couvercle

Aucun couvercle

Capacité

Nombre de modules

2

Sécurité

Avec protection renforcée des contacts	Non
Résistance aux chocs IK	IK07
Classe de protection (IP)	IP21

Fonctions

Avec éclairage d'orientation	Non
Avec éclairage fonctionnel	Non

Identification

Avec inscription	Non
------------------	-----

Textes

Impression	Sans inscription
Housse	Sans couvercle
Protection	Sans protection

Adapté à

Hager essensya

Durabilité

Conforme à la directive RoHS	Oui
------------------------------	-----