




WL0060

Interrupor bipolar, lumina, blpolar

Características técnicas

Corriente eléctrica

Corriente de conmutación	10 AX (100W LED (SBL))
--------------------------	------------------------

Instalación, montaje

Montaje en	Empotrado
------------	-----------

Tensión

Tensión asignada	250 V
------------------	-------

Frecuencia

Frecuencia	50 - 60 Hz
------------	------------

Materiales

Colour	Blanco tráfico
Código RAL	9016
Acabado de la superficie	Brillante
Material	Metal Plástico
Tratamiento	Sin tratamiento
Contiene material reciclado (% del peso total del plástico)	0 %

Identificación

Disposición de montaje	Elemento básico
------------------------	-----------------

Conectividad

Tipo de montaje	Montaje de garra Conexión con tornillos
Con soporte para montaje con garras	Sí

Controles e indicadores

Número de teclas	1
------------------	---

Dimensiones

Dimensiones	71 x 71 mm
Profundidad del montaje	26 mm
Profundidad de montaje cajas de empotrar	35 mm

Seguridad

Clase de protección de entrada (IP)	IP20
Resistencia al impacto IK	IK05

Arquitectura

Elemento de control/operación	Tecla simple
-------------------------------	--------------

Corriente eléctrica

Corriente nominal asignada	10 A
----------------------------	------

Texto

Tipo de montaje	Con garras de expansión Para fijación atornillada
Iluminación	Sin lámpara de neón
Modo conmutación	2 polos desconexión

Sostenibilidad

Conforme REACH	Sí
Conforme RoHS	Sí