




WL0062

Interrupor bipolar, lumina, plata

Características técnicas

Corriente eléctrica	
Corriente de conmutación	10 AX (100W LED (SBL))

Instalación, montaje	
Montaje en	Empotrado

Tensión	
Tensión asignada	250 V

Frecuencia	
Frecuencia	50 - 60 Hz

Materiales	
Colour	Plata
Código RAL	9006
Acabado de la superficie	Mate
Material	Metal Plástico
Tratamiento	Lacado
	0 %

Identificación	
Disposición de montaje	Elemento básico

Conectividad	
Tipo de montaje	Montaje de garra Conexión con tornillos
Con soporte de garra	Sí

Controles e indicadores	
Número de teclas	1

Dimensiones	
Dimensiones	71 x 71 mm
Profundidad de montaje	26 mm
Profundidad de montaje cajas de montaje empotrado	35 mm

Seguridad	
Índice de protección IP	IP20
Resistencia al impacto IK	IK05

Arquitectura	
Elemento de control/operación	Tecla simple

Corriente eléctrica	
Corriente nominal asignada	10 A

Texto	
Tipo de montaje	Con garras de expansión Para fijación atornillada
Iluminación	Sin lámpara de neón
Tipo de conmutación / variante	2 polos desconexión

Sostenibilidad	
Conforme con RoHS	Sí