



FU42BN

**Coffret, NewVegaD, 837x550x150mm, encastré, 4 rangées, 96 modules, porte pleine**

**Caractéristiques techniques**

**Installation, montage**

Adapté à un usage extérieur	No
Montage sur	Montage encastré

**Courant électrique**

Courant assigné nominal	160 A
-------------------------	-------

**Équipement**

Nombre de rails	4
Nombre de rangées	4
Nombre de travée de large	2
Avec fermeture	No
Dispose d'un bornier neutre	No

**Capacité**

Nombre de modules	96
-------------------	----

**Dimensions**

Hauteur	837 mm
Largeur	600 mm
Profondeur	150 mm
Largeur d'encastrement	550 mm

**Plastron, porte**

Nombre de portes de l'armoire	1
-------------------------------	---

**Dimensions**

Profondeur de montage	150 mm
Largeur en modules	24

**Plastron, porte**

Porte transparente	No
Type de porte	Porte simple

**Raccordement**

Nombre d'entrée de câbles	4
---------------------------	---

**Matières**

Matière	Métal PVC
Code RAL	9010
Couleur	Blanc pur

**Équipement**

Borne de mise à la terre	No
Dispose d'une plaque de montage	No

**Sécurité**

Classe de protection	Classe II
Résistance aux chocs IK	IK08
Indice de protection IP	IP40
Type de verrouillage	Sans serrure

**Durabilité**

Conforme à la directive RoHS	Oui
------------------------------	-----