



MCN100



Minibrytare skruvanslutning 1-polig 0,5A C-karakteristik 6kA

Tekniska egenskaper

Anslutning

Anslutningsarea ingång och utgång med skruvar, flexibla ledare	1 - 25 mm ²
Anslutningsarea ingång och utgång med skruvar, solid ledare	1 - 35 mm ²
Anslutningsarea ingång och utgång med skruvar, solid ledare	1 - 35 mm ²
Anslutningsarea vid inkommande med skruv, med flexibel ledare	1 - 25 mm ²
Anslutningstyp	Skruvterminal
Area flexibel ledare	1 - 25 mm ²
Area solid ledare	1 - 35 mm ²
Nedåtriktad anslutning för normkomponenter	Anpassad anslutningsplint
Övre anslutning för normkomponenter	Anpassad anslutningsplint

Användningsförhållanden

Driftstemperatur	-25 - 70 °C
Energibegränsningsklass I ² t	3
Föroreningsgrad enligt IEC 60664 / IEC 60947-2	2
Luftfuktighetsskydd	För alla klimat

Arkitektur

Antal poler	1P
Kurva	C

Dimensioner

Bredd	17,50 mm
Djup	70 mm
Höjd	83 mm

Elektriska huvudattribut

Märkkortslutningbrytförmåga I _{cn} (IEC 60898-1)	6 kA
---	------

Elektrisk ström

Märkkortslutningbrytförmåga I _{cn} under 230V AC enligt IEC60898-1	6 kA
Märkström	0,50 A
Märkström 10°C	0,6 A
Märkström -10°C	0,7 A
Märkström 15°C	0,6 A
Märkström -15°C	0,7 A
Märkström 25°C	0,5 A
Märkström 30°C	0,5 A
Märkström 35°C	0,5 A
Märkström 5°C	0,6 A
Märkström -5°C	0,6 A
Märkström 55°C	0,5 A
Märkström 60°C	0,5 A
Märkström 65°C	0,5 A
Märkström 70°C	0,5 A
Märkström vid 0°C	0,6 A
Märkström vid 20°C	0,5 A
Märkström vid 40°C	0,5 A
Märkström vid 45°C	0,5 A
Märkström vid 50°C	0,5 A

Frekvens

Frekvens	50 - 60 Hz
----------	------------

Installation, montering

360 graders monteringsposition möjlig	Ja
Nominellt åtdragningsmoment	2,80 - 2,80 N
Nominellt åtdragningsmoment nedre anslutning	2,80 - 2,80 N

Installation, montering

Nominellt åtdragningsmoment övre anslutning	2,80 - 2,80 N
Typ av nedre anslutning på normkomponenter	BICConnect
Typ av övre anslutning på normkomponenter	Skruvanslutning

Kapacitet

Antal moduler	1
---------------	---

Spänning

Märkdriftspänning Ue	230 - 400 V
Nominell impulsskyddspänning Uimp	4000 V
Nominell isolationsspänning Ui	500 V
Typ av matarspänning	AC

Ström

Total effektförlust vid nominell märkström	0,10 W
--	--------

Säkerhet

Kapslingsklass (IP)	IP20
---------------------	------

Hållbarhet

RoHS-överensstämmelse	Ja
-----------------------	----

Illustrationer | teckningar

