



MCN304

Автоматичний вимикач 3P 6kA C-4A 3M

Технічні характеристики

Електричний струм

| | |
|--|-------|
| Номинальний струм | 4 A |
| Номинальна здатність до розмикання короткого замикання I_{cp} за 230 В AC згідно з IEC 60898-1 | 6 kA |
| Номинальна здатність до остаточного вимкнення короткого замикання I_{cu} за 400 В AC IEC 60947-2 | 10 kA |
| Номинальний струм за -15°C | 4,7 A |
| Номинальний струм за -10°C | 4,6 A |
| Номинальний струм за -5°C | 4,5 A |
| Номинальний струм за 0°C | 4,5 A |
| Номинальний струм за 5°C | 4,4 A |
| Номинальний струм за 10°C | 4,3 A |
| Номинальний струм за 15°C | 4,2 A |
| Номинальний струм за 20°C | 4,2 A |
| Номинальний струм за 25°C | 4,1 A |
| Номинальний струм за 30°C | 4 A |
| Номинальний струм за 35°C | 3,9 A |
| Номинальний струм за 40°C | 3,8 A |
| Номинальний струм за 45°C | 3,7 A |
| Номинальний струм за 50°C | 3,6 A |
| Номинальний струм за 55°C | 3,5 A |
| Номинальний струм за 60°C | 3,4 A |
| Номинальний струм за 65°C | 3,3 A |
| Номинальний струм за 70°C | 3,2 A |

Архітектура

| | |
|------------|----|
| Тип полюса | 3P |
| Крива | C |

Емність

| | |
|-------------------|---|
| Кількість модулів | 3 |
|-------------------|---|

Основні електричні характеристики

| | |
|---|------|
| Номинальна здатність до розмикання короткого замикання I_{cp} AC згідно з IEC 60898-1 | 6 kA |
|---|------|

Установлення, монтаж

| | |
|--|----------------|
| Номинальний крутний момент для затягування верхнього терміналу | 2,80 - 2,80 Nm |
| Номинальний крутний момент для затягування нижнього терміналу | 2,80 - 2,80 Nm |

Напруга

| | |
|--|---------------|
| Номинальна робоча напруга змінного струму | 230 - 400 V |
| Тип напруги живлення | Змінний струм |
| Номинальна напруга ізоляції U_i | 500 V |
| Номинальна імпульсна витримувана напруга U_{imp} | 4000 V |

Частота

| | |
|---------|------------|
| Частота | 50 - 60 Hz |
|---------|------------|

Під'єднання

| | |
|---|------------------------|
| З'єднувальна здатність верхньої та нижньої гвинтових клем із масивним кабелем | 1 - 35 mm ² |
| Переріз входу й виходу із гвинтовим з'єднанням для гнучких провідників | 1 - 25 mm ² |
| Переріз вводу зі гвинтовим з'єднанням для гнучких провідників | 1 - 25 mm ² |
| Переріз вводу зі гвинтовим з'єднанням для масивних провідників | 1 - 35 mm ² |
| Поперечний переріз гнучкого провідника | 1 - 25 mm ² |
| Поперечний переріз жорсткого провідника | 1 - 35 mm ² |

Установлення, монтаж

| | |
|--|----------------|
| Номінальний момент затягування | 2,80 - 2,80 Nm |
| Тип нижньої клеми для модульних пристроїв | biconnect |
| Тип верхньої клеми для модульних пристроїв | Гвинтова клема |
| Можливе положення монтажу на 360° | Так |

Безпека

| | |
|-----------------------------------|-------|
| Клас захисту від проникнення (IP) | IP20 |
| Крок сітки | 60 mm |

Умови використання

| | |
|---|------------------------|
| Ступінь забруднення відповідно до IEC 60664 / IEC 60947-2 | 2 |
| Клас обмеження енергії I ² t | 3 |
| Захист від вологості повітря | Для будь-якого клімату |
| Робоча температура | -25 - +70 °C |

Потужність

| | |
|--|--------|
| Загальна розсіювана потужність під номінальним струмом | 5,70 W |
|--|--------|

Підключення

| | |
|--|-----------------|
| Тип з'єднання | Гвинтова клема |
| Вирівнювання верхнього з'єднання для модульних пристроїв | Вирівняна клема |
| Вирівнювання нижнього з'єднання для модульних пристроїв | Вирівняна клема |

Розміри

| | |
|---------|----------|
| Висота | 83 mm |
| Ширина | 52,50 mm |
| Глибина | 70 mm |

Sustainability

| | |
|--------------------|-----|
| Відповідність RoHS | Так |
|--------------------|-----|

Зображення та малюнки

