



VU12NG

## VOLTA ΠΙΝΑΚΑΣ ΧΩΝΕΥΤΟΣ 1X12M

### Τεχνικά χαρακτηριστικά

#### Τάση

|                 |             |
|-----------------|-------------|
| Ονομαστική τάση | 400 - 400 V |
|-----------------|-------------|

#### Εγκατάσταση, τοποθέτηση

|                               |                    |
|-------------------------------|--------------------|
| Κατάλληλο για εξωτερική χρήση | Όχι                |
| Τοποθέτηση                    | Χωνευτή τοποθέτηση |

#### Ηλεκτρικό ρεύμα

|                  |      |
|------------------|------|
| Ονομαστικό ρεύμα | 63 A |
|------------------|------|

#### Ισχύς

|                                                      |      |
|------------------------------------------------------|------|
| Μέγιστη απώλεια ισχύος ανά ερμάριο σε $\Delta T=20K$ | 12 W |
|------------------------------------------------------|------|

#### Εξοπλισμός

|                                         |     |
|-----------------------------------------|-----|
| Αριθμός ραγών                           | 1   |
| Αριθμός σειρών                          | 1   |
| Αριθμός τμήματος σε πλάτος με κλειδαριά | Όχι |
| Διαθέτει τερματικό συνδέσεων ουδέτερου  | Ναι |

#### Χωρητικότητα

|                                             |    |
|---------------------------------------------|----|
| Αριθμός στοιχείων                           | 12 |
| Αριθμός μισού στοιχείου ακροδεκτών ανά ράγα | 24 |

#### Λειτουργίες

|                    |     |
|--------------------|-----|
| Με εισόδους αγωγών | Ναι |
|--------------------|-----|

#### Διαστάσεις

|                   |          |
|-------------------|----------|
| Ύψος              | 356 mm   |
| Πλάτος            | 348 mm   |
| Βάθος             | 94,50 mm |
| Ενσωματωμένο ύψος | 340 mm   |

#### Κάλυμμα, πόρτα

|                         |   |
|-------------------------|---|
| Αριθμός πορτών ερμαρίου | 1 |
|-------------------------|---|

#### Διαστάσεις

|                     |        |
|---------------------|--------|
| Ενσωματωμένο πλάτος | 335 mm |
|---------------------|--------|

#### Κάλυμμα, πόρτα

|                    |   |
|--------------------|---|
| Αριθμός κλειδαριών | 0 |
|--------------------|---|

#### Διαστάσεις

|                         |       |
|-------------------------|-------|
| Ενσωματωμένο βάθος      | 90 mm |
| Αριθμός μονάδων πλάτους | 12    |

#### Κάλυμμα, πόρτα

|                  |     |
|------------------|-----|
| Με διάφανη πόρτα | Ναι |
|------------------|-----|

#### Συνδεσιμότητα

|                 |                   |
|-----------------|-------------------|
| Τρόπος στήριξης | Στερέωση με βίδες |
|-----------------|-------------------|

#### Υλικά

|             |          |
|-------------|----------|
| Υλικό       | Πλαστικό |
| Κωδικός RAL | 9010     |
| Χρώμα       | Λευκό    |

#### Εξοπλισμός

|                                   |     |
|-----------------------------------|-----|
| Διαθέτει μπλοκ ακροδεκτών γείωσης | Ναι |
| Έχει πλάκα τοποθέτησης            | Όχι |

**Υλικά**

|                                     |     |
|-------------------------------------|-----|
| Ανθεκτικό στην υπεριώδη ακτινοβολία | Nai |
|-------------------------------------|-----|

**Ασφάλεια**

|                           |                                                   |
|---------------------------|---------------------------------------------------|
| Κλάση προστασίας          | Κατηγορία μόνωσης II                              |
| Κατηγορία προστασίας (IP) | IP30                                              |
| Τύπος κλειδώματος         | Κλείδωμα με κουμπωτή κλειδαριά<br>χωρίς κλειδαριά |
| Glow wire test            | 650 °C                                            |

**Βιωσιμότητα**

|                 |     |
|-----------------|-----|
| Συμμόρφωση RoHS | Nai |
|-----------------|-----|