




WH20640705H

kallysto face 60x60mm pour: Prise 3x type 13 / 1x séparée Noir

#### Caractéristiques techniques

##### Architecture

|                           |       |
|---------------------------|-------|
| Type d'organe de commande | Prise |
|---------------------------|-------|

##### Matière

|                       |            |
|-----------------------|------------|
| Couleur               | Noir       |
| Code RAL              | 9005       |
| Finition              | Mat        |
| Matière               | Duroplast  |
| Traitement de surface | Non traité |

##### Dimensions

|            |       |
|------------|-------|
| Hauteur    | 60 mm |
| Largeur    | 60 mm |
| Profondeur | 40 mm |

##### Connectivité

|                 |                  |
|-----------------|------------------|
| Type de montage | Fixation par vis |
|-----------------|------------------|

##### Équipement

|                                      |     |
|--------------------------------------|-----|
| Fenêtre de contrôle/sortie lumineuse | Non |
|--------------------------------------|-----|

##### Accessoires

|                                |     |
|--------------------------------|-----|
| Comporte un champ d'étiquetage | Non |
|--------------------------------|-----|

##### Sécurité

|                         |      |
|-------------------------|------|
| Indice de protection IP | IP20 |
| Résistance aux chocs IK | IK02 |

##### Textes

|             |                                                                         |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Inscription | Avec inscription du symbole de circuit sur une prise de courant séparée |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------|

##### Convient pour

|                                                 |
|-------------------------------------------------|
| kallysto encastré / kallysto montage en saillie |
|-------------------------------------------------|

##### Durabilité

|                              |     |
|------------------------------|-----|
| Sans halogène                | Oui |
| Conforme à la directive RoHS | Oui |