




WL0042

lumina - Comutador de lustre - prata

Características técnicas

|                         |                        |
|-------------------------|------------------------|
| Intensidade de corrente | 10 AX (100W LED (SBL)) |
|-------------------------|------------------------|

Instalação / montagem

|          |           |
|----------|-----------|
| Montagem | Encastrar |
|----------|-----------|

Tensão

|                |       |
|----------------|-------|
| Tensão nominal | 250 V |
|----------------|-------|

Frequência

|            |            |
|------------|------------|
| Frequência | 50 - 60 Hz |
|------------|------------|

Materiais

|            |                    |
|------------|--------------------|
| Cor        | Prateado           |
| Código RAL | 9006               |
| Acabamento | Mate               |
| Material   | Metal<br>Plástico  |
| Tratamento | Envernizado<br>0 % |

Identificação

|                     |                 |
|---------------------|-----------------|
| Sistema de montagem | Elemento básico |
|---------------------|-----------------|

Conectividade

|                        |                                             |
|------------------------|---------------------------------------------|
| Tipo de montagem       | Montagem com garras<br>Ligação com parafuso |
| Com fixação por garras | Sim                                         |

Comandos e sinalizadores

|                         |   |
|-------------------------|---|
| Número de teclas (gang) | 2 |
|-------------------------|---|

Dimensões

|                                                  |            |
|--------------------------------------------------|------------|
| Dimensões                                        | 71 x 71 mm |
| Profundidade da montagem                         | 26 mm      |
| Profundidade de montagem das caixas de encastrar | 35 mm      |

Índice de proteção

|                            |      |
|----------------------------|------|
| Índice de proteção IP      | IP20 |
| Resistência ao impactos IK | IK05 |

Arquitetura

|                          |             |
|--------------------------|-------------|
| Tipo de órgão de comando | Tecla dupla |
|--------------------------|-------------|

Intensidade de corrente

|                  |      |
|------------------|------|
| Corrente nominal | 10 A |
|------------------|------|

Textos

|                    |                                                     |
|--------------------|-----------------------------------------------------|
| Modo de instalação | Com garras de expansão<br>Para fixação por parafuso |
| Iluminação         | Sem lâmpada luminescente                            |
| Modo de comutação  | Série                                               |

Sustentabilidade

|                   |     |
|-------------------|-----|
| Conformidade RoHS | Sim |
|-------------------|-----|