



SOON

Interrupteur-sectionneur de protection HPC00 160A avec NT160 et capot

Caractéristiques techniques

Courant électrique

| | |
|--|-------|
| Courant assigné nominal | 160 A |
| Courant assigné admissible sous 1 seconde IEC60947 | 5 kA |

Fusible

| | |
|-----------------------------|------|
| Taille de l'élément fusible | NH00 |
|-----------------------------|------|

Raccordement

| | |
|---|--------------------------|
| Section de raccordement en câble souple | 2.5 - 95 mm ² |
| Section de raccordement en câble rigide | 2.5 - 95 mm ² |

Conditions d'utilisation

| | |
|------------------------|-------------|
| Température de service | -25 - 55 °C |
|------------------------|-------------|

Installation, montage

| | |
|-------------------|------------|
| Couple de serrage | 12 - 12 Nm |
|-------------------|------------|

Fréquence

| | |
|-----------|------------|
| Fréquence | 50 - 60 Hz |
|-----------|------------|

Puissance

| | |
|-----------------------------------|------|
| Puissance dissipée totale sous IN | 13 W |
|-----------------------------------|------|

Endurance

| | |
|--|------|
| Endurance mécanique nombre de manœuvres | 1400 |
| Endurance électrique en nombre de cycles | 200 |
| Durée de vie totale de l'appareil (mécanique+électrique) IEC60947-3 tabl.4 | 1600 |

Tension

| | |
|-------------------------------------|--------|
| Tension assignée d'isolement | 1000 V |
| Tension assignée de tenue aux chocs | 8000 V |

Sécurité

| | |
|-------------------------|------|
| Indice de protection IP | IP3X |
|-------------------------|------|

Dimensions

| | |
|------------|--------|
| Hauteur | 266 mm |
| Largeur | 192 mm |
| Profondeur | 80 mm |

Installation, montage

| | |
|---------|---------------------|
| Montage | Platine de fixation |
|---------|---------------------|