




WL0010

### Interruptor, lumina, blanco polar

#### Características técnicas

##### Corriente eléctrica

Corriente de conmutación 10 AX (100W LED (SBL))

##### Instalación, montaje

Montaje en Empotrado

##### Tensión

Tensión asignada 250 V

##### Frecuencia

Frecuencia 50 - 60 Hz

##### Materiales

Colour Blanco tráfico

Código RAL 9016

Acabado de la superficie Brillante

Material Metal  
Plástico

Tratamiento Sin tratamiento

Contiene material reciclado (% del peso total del plástico) 0 %

##### Identificación

Disposición de montaje Elemento básico

##### Conectividad

Tipo de montaje Montaje de garra  
Conexión con tornillos

Con soporte para montaje con garras Sí

##### Controles e indicadores

Número de teclas 1

##### Dimensiones

Dimensiones 71 x 71 mm

Profundidad del montaje 26 mm

Profundidad de montaje cajas de empotrar 35 mm

##### Seguridad

Clase de protección de entrada (IP) IP20

Resistencia al impacto IK IK05

##### Arquitectura

Elemento de control/operación Tecla simple

##### Corriente eléctrica

Corriente nominal asignada 10 A

##### Conexión

Tipo de conector/toma de corriente Borne de tornillo

##### Texto

Tipo de montaje Con garras de expansión  
Para fijación atornillada

Iluminación Sin iluminación (no se puede iluminar)

Modo conmutación 1 polos desconexión

##### Sostenibilidad

Conforme RoHS Sí