



WL0032

## Prekidač križni 10AX, srebrni

### Tehničke karakteristike

#### Električna struja

Struja uklapanja/isklapanja 10 AX (100W LED (SBL))

#### Instalacija, montaža

Montiranje na PŽ montaža

#### Napon

Nazivni napon 250 V

#### Frekvencija

Frekvencija 50 - 60 Hz

#### Materijali

Boja Srebrna

RAL kod 9006

Obrada površine Mat

Materijal Metal  
Plastika

Obrada Neobrađeno  
Lakirano

Sadrži reciklirani materijal (% ukupne težine plastike) 0 %

#### Identifikacija

Raspored konstrukcije Osnovni element

#### Povezivost

Vrsta montaže Montaža kralama  
Vijčani spoj

#### Kontrole i indikatori

Broj tipki 1

#### Dimenzije

Dimenzije 71 x 71 mm

Ugrađena dubina 26 mm

Montažna dubina ugradbenih kutija 35 mm

#### Sigurnost

Otpornost na udarce IK IK05

#### Električna struja

Nazivna struja 10 A

#### Tekst

Način instalacije Sa kralama  
Za pričvršćivanje vijcima

Rasvjeta Bez neonske svjetiljke

Taster Ne

#### Održivost

Usklađeno sa RoHS Da