



LNH00080M6

### Fusible à couteaux HPC NH000 gG AC690V 80A indicateur combiné patte métallique

#### Caractéristiques techniques

##### Architecture

|        |    |
|--------|----|
| Courbe | gG |
|--------|----|

##### Fusible

|                             |       |
|-----------------------------|-------|
| Taille de l'élément fusible | NH000 |
| Caractéristique du fusible  | gG    |

##### Tension

|                                |             |
|--------------------------------|-------------|
| Type de tension d'alimentation | AC          |
| Tension assignée d'emploi Ue   | 690 - 690 V |
| Tension assignée CA 50 Hz      | 690 - 690 V |

##### Courant électrique

|                         |      |
|-------------------------|------|
| Courant assigné nominal | 80 A |
|-------------------------|------|

##### Conditions d'utilisation

|       |     |
|-------|-----|
| Isolé | Non |
|-------|-----|

##### Principaux attributs électriques

|                                                         |       |
|---------------------------------------------------------|-------|
| Pouvoir de coupure assigné Icn sous AC selon IEC60898-1 | 80 kA |
|---------------------------------------------------------|-------|

##### Puissance

|                                   |        |
|-----------------------------------|--------|
| Puissance dissipée totale sous IN | 6.80 W |
|-----------------------------------|--------|

##### Dimensions

|            |          |
|------------|----------|
| Hauteur    | 52.50 mm |
| Largeur    | 21 mm    |
| Profondeur | 78 mm    |

##### Durabilité

|                              |     |
|------------------------------|-----|
| Sans halogène                | Oui |
| Conformité REACH             | Oui |
| Conforme à la directive RoHS | Oui |