



LNH2063MK

Mespatroon NH2C 63 A 500 V gG combimelder, geïso. opgestelde trekoren

#### Technische eigenschappen

##### Uitvoering

|                         |    |
|-------------------------|----|
| Afschakelkarakteristiek | gG |
|-------------------------|----|

##### Zekering

|                  |      |
|------------------|------|
| Zekeringsgrootte | NH2C |
|------------------|------|

|                    |    |
|--------------------|----|
| Kenmerken zekering | gG |
|--------------------|----|

##### Spanning

|              |    |
|--------------|----|
| Type voeding | AC |
|--------------|----|

##### Stroom / temperatuur

|                 |      |
|-----------------|------|
| Nominale stroom | 63 A |
|-----------------|------|

##### Gebruiksvoorwaarden

|            |    |
|------------|----|
| Geïsoleerd | Ja |
|------------|----|

##### Belangrijkste elektrische eigenschappen

|                                                                     |        |
|---------------------------------------------------------------------|--------|
| Nom. kortsluitafschakelvermogen I <sub>cn</sub> volgens IEC 60898-1 | 120 kA |
|---------------------------------------------------------------------|--------|

##### Vermogen

|                                              |        |
|----------------------------------------------|--------|
| Totaal vermogensverlies onder I <sub>N</sub> | 6,80 W |
|----------------------------------------------|--------|

##### Afmetingen

|        |        |
|--------|--------|
| Hoogte | 150 mm |
|--------|--------|

|         |       |
|---------|-------|
| Breedte | 39 mm |
|---------|-------|

|        |         |
|--------|---------|
| Diepte | 72,5 mm |
|--------|---------|

##### Duurzaamheid

|              |    |
|--------------|----|
| Halogeenvrij | Ja |
|--------------|----|

|                 |    |
|-----------------|----|
| REACH-SVHC vrij | Ja |
|-----------------|----|

|              |    |
|--------------|----|
| RoHS conform | Ja |
|--------------|----|