



MCN320

### Автоматичний вимикач 3P 6kA C-20A 3M

#### Технічні характеристики

##### Електричний струм

Номинальний струм	20 A
Номинальна здатність до остаточного вимкнення короткого замикання Icu за 400 В AC IEC 60947-2	10 kA
Номинальний струм за -15°C	24,4 A
Номинальний струм за -10°C	24 A
Номинальний струм за -5°C	23,5 A
Номинальний струм за 0°C	23,1 A
Номинальний струм за 5°C	22,6 A
Номинальний струм за 10°C	22,1 A
Номинальний струм за 15°C	21,6 A
Номинальний струм за 20°C	21,1 A
Номинальний струм за 25°C	20,5 A
Номинальний струм за 30°C	20 A
Номинальний струм за 35°C	19,4 A
Номинальний струм за 40°C	18,7 A
Номинальний струм за 45°C	18 A
Номинальний струм за 50°C	17,3 A
Номинальний струм за 55°C	16,6 A
Номинальний струм за 60°C	15,8 A
Номинальний струм за 65°C	15 A
Номинальний струм за 70°C	14,1 A

##### Архітектура

Тип полюса	3P
Крива	C

##### Ємність

Кількість модулів	3
-------------------	---

##### Основні електричні характеристики

Номинальна здатність до розмикання короткого замикання Icp AC згідно з IEC 60898-1	6 kA
--	------

##### Встановлення, монтаж

Номинальний крутний момент для затягування верхнього терміналу	2,80 - 2,80 Nm
Номинальний крутний момент для затягування нижнього терміналу	2,80 - 2,80 Nm

##### Напруга

Номинальна робоча напруга змінного струму	230 - 400 V
Номинальна напруга ізоляції Ui	500 V
Номинальна імпульсна витримувана напруга Uimp	4000 V

##### Частота

Частота	50 - 60 Hz
---------	------------

##### Під'єднання

З'єднувальна здатність верхньої та нижньої гвинтових клем із масивним кабелем	1 - 35 mm <sup>2</sup>
Переріз входу й виходу із гвинтовим з'єднанням для гнучких провідників	1 - 25 mm <sup>2</sup>
Переріз вводу зі гвинтовим з'єднанням для гнучких провідників	1 - 25 mm <sup>2</sup>
Переріз вводу зі гвинтовим з'єднанням для масивних провідників	1 - 35 mm <sup>2</sup>
Поперечний переріз гнучкого провідника	1 - 25 mm <sup>2</sup>
Поперечний переріз жорсткого провідника	1 - 35 mm <sup>2</sup>

##### Встановлення, монтаж

Номинальний момент затягування	2,80 - 2,80 Nm
--------------------------------	----------------

##### Безпека

Клас захисту від проникнення (IP)	IP20
-----------------------------------	------

**Умови використання**

Ступінь забруднення відповідно до IEC 60664 / IEC 60947-2	2
Клас обмеження енергії I <sup>2</sup> t	3
Робоча температура	-25 - 70 °C

**Потужність**

Загальна розсіювана потужність під номінальним струмом	8,90 W
--	--------

**Розміри**

Висота	83 mm
Ширина	52,50 mm
Глибина	70 mm

**Sustainability**

Відповідність RoHS	Yes
--------------------	-----

**Зображення та малюнки**

