



WL0030

Technické vlastnosti

Elektrický proud

Spínací proud 10 AX (100W LED (SBL))

Instalace, montáž

Montáž Zapuštěná montáž

Napětí

Jmenovité napětí 250 V

Frekvence

Frekvence 50 - 60 Hz

Materiál

Barva Dopravní bílá

Kód RAL 9016

Povrchová úprava Lesklý

Materiál Kov

Povrch Umělá hmota

Obsahuje recyklovaný materiál (% celkové hmotnosti plastu) Neošetřený

0 %

Identifikace

Montážní uspořádání Základní prvek

Konektivita

Druh montáže Upevnění příchytkou
Šroubovací přípojka

Ovládací prvky a indikátory

Počet tlačítek 1

Rozměry

Rozměry 71 x 71 mm

Vestavěná hloubka 26 mm

Vestavěné krabice pro hloubkovou zapuštěnou montáž 35 mm

Bezpečnost

Mechanická odolnost IK IK05

Elektrický proud

Jmenovitý proud 10 A

Texty

Způsob montáže S rozpěrnými příchytkami
Pro přišroubování

Osvětlení Bez doutnavky

Tlačítko Ne

Udržitelnost

V souladu se směrnicí RoHS Ano