



LNH00016M6

**Fusible NH000 gG 690V 16A avec indicateur combiné et préhenseur souus tension**

**Caractéristiques techniques**

**Architecture**

Course

gG

**Fusible**

Taille de l'élément fusible

NH000

Caractéristique du fusible

gG

**Tension**

Type de tension d'alimentation

AC

**Courant électrique**

Courant assigné nominal

16 A

**Conditions d'utilisation**

Isolé

Non

**Principaux attributs électriques**

Pouvoir de coupure assigné lcn sous AC selon IEC60898-1

80 kA

**Puissance**

Puissance dissipée totale sous IN

2.50 W

**Dimensions**

Hauteur

79 mm

Largeur

20.80 mm

Profondeur

52.5 mm

**Durabilité**

Sans halogène

Oui

Conformité REACH

Oui

Conforme à la directive RoHS

Oui