




KB380B

#### ΜΠΑΡΑ ΓΕΦΥΡΩΣΗΣ ΠΕΡΟΝΩΤΗ 3P 80A 57M

##### Τεχνικά χαρακτηριστικά

###### Ηλεκτρικό ρεύμα

|                  |      |
|------------------|------|
| Ονομαστικό ρεύμα | 80 A |
|------------------|------|

###### Αρχιτεκτονική

|               |   |
|---------------|---|
| Αριθμός πόλων | 3 |
|---------------|---|

###### Διαστάσεις

|       |         |
|-------|---------|
| Μήκος | 1000 mm |
|-------|---------|

###### Τάση

|                                                      |        |
|------------------------------------------------------|--------|
| Ονομαστική τάση αντοχής σε κρουστικό ρεύμα $U_{imp}$ | 4000 V |
|------------------------------------------------------|--------|

|                                   |             |
|-----------------------------------|-------------|
| Ονομαστική τάση λειτουργίας $U_e$ | 230 - 400 V |
|-----------------------------------|-------------|

###### Σύνδεση

|                         |                    |
|-------------------------|--------------------|
| Διατομή άκαμπτου αγωγού | 16 mm <sup>2</sup> |
|-------------------------|--------------------|

|                |                         |
|----------------|-------------------------|
| Τύπος σύνδεσης | Φάση διακλάδωσης με pin |
|----------------|-------------------------|

###### Χωρητικότητα

|                   |    |
|-------------------|----|
| Αριθμός στοιχείων | 57 |
|-------------------|----|

###### Βιωσιμότητα

|                 |     |
|-----------------|-----|
| Συμμόρφωση RoHS | Ναι |
|-----------------|-----|