




75441352



IP20

Sensor KNX CO₂, T° e humid., S/B, cr

Características técnicas

Intensidade de corrente

Consumo de corrente do bus transferência de dados	12,50 mA
---	----------

Funções

Possibilidade de serviço em paralelo	Não
Com operação local	Não

Materiais

Cor	Creme
Código RAL	1013

Dimensões

Dimensões	70 x 70 mm
-----------	------------

Índice de proteção

Índice de proteção IP	IP20
-----------------------	------

Condições de utilização

Temperatura de funcionamento	-5 - 45 °C
Classe de eficiência energética	IV (2%)

Tensão

Tensão de funcionamento do bus	21 - 32 V
--------------------------------	-----------

Textos

Função	Funções de entrada binária: comutação, regulação de intensidade da luz, estore, codificador, unidade de extensão de cenário de iluminação As entradas binárias podem ser bloqueadas durante a operação
Temperatura	É sinalizado um alarme quando o ponto de condensação é atingido para evitar a formação de bolor, por exemplo, em tetos de refrigeração ou em marquises
Modo de instalação	Sem garras de expansão

Sustentabilidade

REACH - livre de SVHC	Sim
Conformidade RoHs	Sim