



HIM304

Reservkraftsomkopplare 40A 3-polig.

Tekniska egenskaper

Spänning

Märkdriftspänning Ue	380 - 415 V
Nominell isolationsspänning Ui	800 V
Nominell impulsstyddspänning Uimp	8000 V

Elektrisk ström

Märkström	40 A
Märkkorttidsström Icw IEC 60947	1,26 kA
Nominell villkorlig kortslutningsström ICC med gl-gG-säkringar	50 kA

Ström

Nominell effekt för 1P under 400 V AC enligt AC1	26000 W
--	---------

Arkitektur

Antal poler	3
Styr/manöverelement	Kort vridhandtag
Antal poler	3P

Dimensioner

Höjd	93,5 mm
Bredd	97,5 mm
Djup	110 mm

Kontroller och indikatorer

Integrerad motordrift	Nej
-----------------------	-----

Skydd, dörr

Låsbar	Ja
--------	----

Säkerhet

Kapslingsklass (IP)	IP20
---------------------	------

Kapacitet

Antal moduler	6
---------------	---

Frekvens

Frekvens	50 - 60 Hz
----------	------------

Ström

Total effektförlust vid nominell märkström	2,70 W
--	--------

Användningsförhållanden

Driftstemperatur	-20 - 70 °C
------------------	-------------

Anslutning

Area flexibel ledare	1.5 - 16 mm ²
Area solid ledare	1.5 - 16 mm ²

Hållbarhet

REACH-SVHC fri	Ja
RoHS-överensstämmelse	Ja