



WHTP73005C



### kallysto pro ENC avec BUS KNX complet: Régulateur de température ambiante Noir

#### Caractéristiques techniques

##### Courant électrique

Consommation de courant bus (transfert de données)	10 mA
Courant absorbé en fonctionnement	25 mA

##### Fonctions

Unité de fonction centrale pour émetteurs/actionneurs	Oui
récepteur intégré DCF77	Non
Fonctionnement en parallèle possible	Non
Avec commande sur place	Oui

##### Matière

Groupe de matériau	Plastique
Couleur	Noir
Code RAL	9005

##### Dimensions

Dimensions	94 x 94 mm
Profondeur de montage	26.3 mm
Profondeur des boîtes d'encastrement	28 mm

##### Sécurité

Résistance aux chocs IK	IK02
Indice de protection IP	IP21

##### Conditions d'utilisation

Température de service	-5 - 45 °C
Classe d'efficacité énergétique	IV (2%)

##### Tension

Tension auxiliaire	24 - 24 V
Tension de service par bus	21 - 32 V

##### Textes

Fonction	Avec verrouillage des boutons-poussoirs Avec mode vacances Avec fonction protection contre le gel
Température	Raccordement supplémentaire pour capteur de température externe Température de confort, standard, et de nuit Mesure de température par capteurs internes et/ou capteurs de température raccordables avec calcul de valeur moyenne
Mode de montage	Pour montage encastré et en paroi creuse Pour montage isolé Pour montage vertical
Raccordement	Avec raccordement supplémentaire pour capteurs de température de sol et capteurs à distance externes

##### Durabilité

Conforme à la directive RoHS	Oui
------------------------------	-----