



WL1452

**ŠUKO utičnica quickconnect, 16A 250V, srebrna**

**Tehničke karakteristike**

**Napon**

Nazivni napon 250 V

**Električna struja**

Nazivna struja 16 A

**Uvjeti korištenja**

Radna temperatura -10 - 35 °C

**Frekvencija**

Frekvencija 50 - 60 Hz

**Materijali**

Boja Srebrna

RAL kod 9006

Obrada površine Mat

Materijal Metal  
Plastika

Obrada Lakirano

**Dimenzije**

Visina 71 mm

Širina 71 mm

Dubina 44 mm

Montažna dubina ugradbenih kutija 35 mm

**Instalacija, montaža**

Montiranje na PŽ montaža

**Povezivost**

Vrsta veze quickconnect

Sa montažom putem krala Da

Vrsta montaže Montaža kralama  
Vijčani spoj

USB priključak/utikač Bez

**Oprema**

Vrsta priključaa/utikača za utičnicu SCHUKO

Rotirani centralni umetak Ne

Sa zglobnim poklopcem Ne

Sa okruglim zaštitnim pinom za uzemljenje Ne

Sa signalnom lampom Ne

**Pribor**

Ima polje za označavanje Ne

Fabrički opremljeno sa Utičnica za električnu energiju

**Kapacitet**

Broj modula 0

**Sigurnost**

Sa pojačanom zaštitom od kontakta Ne

Otpornost na udarce IK IK02

Ingress Protection (IP) klasa IP20

**Funkcije**

Sa orijentacijskim osvjetljenjem Ne

Sa funkcijskom rasvjete Ne

**Identifikacija**

Sa otiskom Ne

---

**Tekst**

Zaštita

Bez poboljšane zaštite od kontakta

---

**Pogodno za**

lumina

---

**Održivost**

Usklađeno sa RoHS

Da