



75441224



## Regolatore di temperatura oggetto KNX - Berker Q.1/Q.3 alu velluto, verniciato

### Caratteristiche tecniche

#### Corrente

Corrente assorbita dal bus in trasferimento dati	7,50 mA
--	---------

#### Funzioni

Idoneo per funzionamento in parallelo	No
Con comando locale	No

#### Materiali

Colore	Alluminio
Codice RAL	9006

#### Serie

Serie	70,80 x 70,80 mm
Profondità di installazione	22,70 mm
Profondità delle scatole da incasso	26 mm

#### Protezione

Classe di protezione dall'ingresso (IP)	IP20
---	------

#### Condizioni d'uso

Temperatura d'esercizio	-5 - 45 °C
Classe di efficienza energetica	IV (2%)

#### Condizioni di impiego

Tensione d'esercizio tramite cavo bus	21 - 32 V
---------------------------------------	-----------

#### Testo

Tipo di montaggio	Senza graffe a espansione
-------------------	---------------------------

#### Sostenibilità

Conformità REACh - SVHC free	Si
Conformità ROHS	Si