



VF122PD1

Kleinverteiler, golf, UPV, 22PLE, 1-reihig, IP40, MS-Klemme, N+PE, weiße Tür

#### Technische Eigenschaften

##### Spannung

Nennspannung 400 - 400 V

##### Installation, Montage

Geeignet für Aussenbereich Nein

Montage auf Unterputz

##### Elektrischer Strom

Nennstrom 63 A

##### Ausstattung

Anzahl der Schienen 1

Anzahl Reihen 1

Anzahl Felder 1

Mit Schloss Nein

Mit Neutraleiterklemmenblock Ja

##### Kapazität

Anzahl Module 22

##### Funktionen

Mit Leitungseinführung Ja

##### Abmessungen

Höhe 293 mm

Breite 532 mm

Tiefe 97,50 mm

Einbauhöhe 257 mm

##### Abdeckung, Tür

Anzahl Schranktüren 1

##### Abmessungen

Einbaubreite 498 mm

##### Abdeckung, Tür

Anzahl der Schlösser 0

##### Abmessungen

Einbautiefe 72 mm

Breite in Teilungseinheiten 22

##### Abdeckung, Tür

Mit transparentem Deckel/Tür Nein

##### Werkstoff

Werkstoff Kunststoff

RAL Nummer 9010

Farbe Reinweiß

##### Ausstattung

Mit Erdungsklemmenblock Ja

Mit Montageplatte Nein

##### Werkstoff

Ultraviolettstrahlen beständig Nein

##### Sicherheit

Schutzklasse Schutzklasse II

Stoßfestigkeit IK IK07

IP-Klasse (Ingress Protection) IP40

---

**Sicherheit**

|                |                                   |
|----------------|-----------------------------------|
| Schließungstyp | Schnappverschluss<br>Ohne Schloss |
| Glühdrahttest  | 850 °C                            |

---

**Nachhaltigkeit**

|              |    |
|--------------|----|
| RoHS-konform | Ja |
|--------------|----|