




WL0010

**lumina - Interruptor simples, branco**

**Características técnicas**

|                                |                        |
|--------------------------------|------------------------|
| <b>Intensidade de corrente</b> | 10 AX (100W LED (SBL)) |
|--------------------------------|------------------------|

**Instalação / montagem**

|          |           |
|----------|-----------|
| Montagem | Encastrar |
|----------|-----------|

**Tensão**

|                |       |
|----------------|-------|
| Tensão nominal | 250 V |
|----------------|-------|

**Frequência**

|            |            |
|------------|------------|
| Frequência | 50 - 60 Hz |
|------------|------------|

**Materiais**

|            |                       |
|------------|-----------------------|
| Cor        | Branco trânsito       |
| Código RAL | 9016                  |
| Acabamento | Brilhante             |
| Material   | Metal<br>Plástico     |
| Tratamento | Sem tratamento<br>0 % |

**Identificação**

|                     |                 |
|---------------------|-----------------|
| Sistema de montagem | Elemento básico |
|---------------------|-----------------|

**Conectividade**

|                        |                                             |
|------------------------|---------------------------------------------|
| Tipo de montagem       | Montagem com garras<br>Ligação com parafuso |
| Com fixação por garras | Sim                                         |

**Comandos e sinalizadores**

|                         |   |
|-------------------------|---|
| Número de teclas (gang) | 1 |
|-------------------------|---|

**Dimensões**

|                                                  |            |
|--------------------------------------------------|------------|
| Dimensões                                        | 71 x 71 mm |
| Profundidade da montagem                         | 26 mm      |
| Profundidade de montagem das caixas de encastrar | 35 mm      |

**Índice de proteção**

|                            |      |
|----------------------------|------|
| Índice de proteção IP      | IP20 |
| Resistência ao impactos IK | IK05 |

**Arquitetura**

|                          |               |
|--------------------------|---------------|
| Tipo de órgão de comando | Tecla simples |
|--------------------------|---------------|

**Intensidade de corrente**

|                  |      |
|------------------|------|
| Corrente nominal | 10 A |
|------------------|------|

**Ligações**

|                        |                      |
|------------------------|----------------------|
| Tipo de conector/ficha | Terminal de parafuso |
|------------------------|----------------------|

**Textos**

|                    |                                                     |
|--------------------|-----------------------------------------------------|
| Modo de instalação | Com garras de expansão<br>Para fixação por parafuso |
| Iluminação         | Sem iluminação (não é possível iluminar)            |
| Modo de comutação  | Interruptor de 1 polo                               |

**Sustentabilidade**

|                   |     |
|-------------------|-----|
| Conformidade RoHs | Sim |
|-------------------|-----|