



WH101869E

**Insert: Poussoir à clé sans cylindre / 1 pôle avec plaque de fixation**

**Caractéristiques techniques**

**Courant électrique**

Courant de commutation 25 A

**Tension**

Tension nominale 250 V

**Fréquence**

Fréquence 50 - 50 Hz

**Architecture**

Type d'organe de commande Clé

Nombre de pôles 1

**Matière**

Finition Mat

Matière Duroplast

Traitement de surface Non traité

Transparent Non

**Dimensions**

Hauteur 46 mm

Largeur 58 mm

Profondeur 49 mm

Profondeur de montage 32 mm

Profondeur des boîtes d'encastrement 72 mm

**Installation, montage**

Montage Encastré  
En saillie

**Commandes et indicateurs**

Type de bouton poussoir Double bouton-poussoir

Contact d'acquiescement Non

**Sécurité**

Indice de protection IP IP20

**Accessoires**

Comporte un champ d'étiquetage Non

**Textes**

Inscription Avec inscription « 2 → 0 ← 1 »

Type de commutation Contact inverseur avec position nulle 1-pôle

**Convient pour**

basico encastré / kallysto encastré

**Durabilité**

Sans halogène Oui

Conforme à la directive RoHS Oui