




KD303M

Puente de unión tripolar para 3 guardamotores

Características técnicas

Corriente eléctrica

Corriente nominal asignada	63 A
----------------------------	------

Arquitectura

Número de polos	3
-----------------	---

Dimensiones

Longitud	132 mm
----------	--------

Tensión

Resistencia a picos de tensión asignada (Uimp)	4500 V
Tensión asignada de empleo en alterna	230 - 400 V

Conexión

Sección transversal de conductor rígido	10 mm ²
Tipo de conector/toma de corriente	Barra colectora de fase con horquilla

Condiciones de uso

Temperatura de funcionamiento	-25 - 55 °C
-------------------------------	-------------

Capacidad

Número de módulos	7,50
-------------------	------

Sostenibilidad

Conforme RoHS	Sí
---------------	----