



MCN563



Leitungsschutzschalter 1P+N 6kA C-Charakteristik 63A 2 Module

Technische Eigenschaften

Elektrischer Strom

Nennstrom	63 A
Ausschaltvermögen I _{cn} bei 230V AC nach IEC 60898-1	6 kA
Nennstrom bei -15°C	80,2 A
Nennstrom bei -10°C	78,7 A
Nennstrom bei -5°C	76,6 A
Nennstrom bei 0 °C	74,8 A
Nennstrom bei 5°C	72,9 A
Nennstrom bei 10°C	71,1 A
Nennstrom bei 15°C	69,3 A
Nennstrom bei 20 °C	67,4 A
Nennstrom bei 25°C	65,6 A
Nennstrom bei 30°C	63 A
Nennstrom bei 35°C	62 A
Nennstrom bei 40 °C	60,1 A
Nennstrom bei 45 °C	58,3 A
Nennstrom bei 50 °C	57 A
Nennstrom bei 55°C	54,7 A
Nennstrom bei 60°C	52,8 A
Nennstrom bei 65°C	51 A
Nennstrom bei 70°C	49,2 A

Architektur

Polart	1P+N
Auslösecharakteristik	C

Kapazität

Anzahl Module	2
---------------	---

Elektrische Hauptattribute

Bemessungsschaltvermögen I _{cn} nach IEC 60898-1	6 kA
---	------

Installation, Montage

Nominales Drehmoment Obere Klemme	2,80 - 2,80 Nm
Nominales Drehmoment Untere Klemme	2,80 - 2,80 Nm

Spannung

Bemessungsbetriebsspannung U _e	230 - 230 V
Versorgungsspannungsart	AC
Isolationsspannung U _i	500 V
Stoßspannungsfestigkeit U _{imp}	4000 V

Frequenz

Frequenz	50 - 60 Hz
----------	------------

Anschluss

Anschlussquerschnitt des Eingangs und Ausgangs mit Schrauben, bei massivem Leiter	1 - 35 mm ²
Anschlussquerschnitt des Eingangs und Ausgangs mit Schrauben, bei flexiblem Leiter	1 - 25 mm ²
Anschlussquerschnitt des Eingangs mit Schrauben, bei flexiblem Leiter	1 - 25 mm ²
Anschlussquerschnitt des Eingangs mit Schrauben, bei massivem Leiter	1 - 35 mm ²
Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter	1 - 25 mm ²
Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter	1 - 35 mm ²

Installation, Montage

Nominales Drehmoment	2,80 - 2,80 Nm
Typ untere Anschlussklemme für modulare Geräte	biconnect
Typ obere Anschlussklemme für modulare Geräte	Schraubanschluss

Installation, Montage

360° Montagemöglichkeit Ja

Sicherheit

IP-Klasse (Ingress Protection) IP20

Einsatzbedingungen

Grad der Verunreinigung nach IEC 60664/IEC 60947-2 2

Energiebegrenzungsklasse I²t 3

Luftfeuchtigkeitsschutz Für alle Klimabereiche

Betriebstemperatur -25 - 70 °C

Leistung

Gesamtverlustleistung unter Nennstrom 11,40 W

Konnektivität

Ausrichtung obere Anschlussklemme für modulare Geräte Ausgerichtete Klemmen

Ausrichtung untere Anschlussklemme für modulare Geräte Ausgerichtete Klemmen

Anschlussart Schraubanschluss

Abmessungen

Höhe 83 mm

Breite 35 mm

Tiefe 70 mm

Nachhaltigkeit

RoHS-konform Ja

Abbildungen | Zeichnungen

