




GS12019011

Ecoline contactdoos met OSB, Wago, frontmontage, zwart

Technische eigenschappen

Stroom / temperatuur

Nominale stroom	16 A
-----------------	------

Frequentie

Frequentie	50 - 60 Hz
------------	------------

Materiaal

Kleur	Grafietzwart
RAL-code	9011
Afwerking oppervlakte	Mat
Materiaal	Polyamide (PA)
Oppervlakte behandeling	Onbehandeld

Afmetingen

Hoogte	50 mm
Breedte	120 mm
Diepte	54 mm
Aantal eenheden	2

Aansluiting

Type connector/steker	Wago Winsta
Aansluitdoorsnede soepele aders zonder adereindhuls	1,5 - 2,5 mm ²

Installatie, montage

Gemonteerd op	Wandgoot frontmontage
---------------	-----------------------

Aansluitmogelijkheden

Aansluitwijze	Modulair
---------------	----------

Samenstelling

Type steker contactdoos	Schuko
Stekerstand gedraaid	Nee
Met klapdeksel	Nee
Met ronde aardingspen	Nee
Met signaallamp	Nee
Met slot	Nee

Toebehoren

Heeft tekstveld	Nee
Uitgerust met	Contactdoos + overspanningsbeveiliging

Deksel, deur

Type deksel	Zonder deksel
-------------	---------------

Capaciteit

Aantal modules	2
----------------	---

Veiligheid

Met verhoogde aanraakbeveiliging	Ja
Slagvastheid IK	IK07
IP-beschermingsklasse (Ingress Protection)	IP20

Funcities

Met oriëntatieverlichting	Nee
Met functieverlichting	Nee

Identificatie

Met opdruk	Nee
------------	-----

Teksten

Beveiliging	Verhoogde aanraakbeveiliging
-------------	------------------------------

Geschikt voor

Hager componenten energie contactdoos BR

Duurzaamheid

RoHS conform

Ja

Afbeeldingen | tekeningen

