




HIM302

Commutateur modulaire 3P 20A

Caractéristiques techniques

Tension

Tension assignée d'emploi U _e	380 - 415 V
Tension assignée d'isolement	800 V
Tension assignée de tenue aux chocs	8000 V

Courant électrique

Courant assigné nominal	20 A
Courant assigné admissible I _{cwW} IEC 60947	1,26 kA
Courant court-circuit avec fusible gl-gG	50 kA

Puissance

Puissance d'emploi à 400 V AC AC1	13000 W
-----------------------------------	---------

Architecture

Nombre de pôles	3
Type d'organe de commande	Poignée rotative courte
Type de pôles	3P

Dimensions

Hauteur	93,5 mm
Largeur	97,5 mm
Profondeur	110 mm

Commandes et indicateurs

Commande motorisée intégrée	Non
-----------------------------	-----

Couvercle, porte

Cadenassable	Oui
--------------	-----

Sécurité

Classe de protection (IP)	IP20
---------------------------	------

Fréquence

Fréquence	50 - 60 Hz
-----------	------------

Capacité

Nombre de modules	6
-------------------	---

Puissance

Puissance dissipée totale sous IN	1,20 W
-----------------------------------	--------

Conditions d'utilisation

Température de service	-20 - 70 °C
------------------------	-------------

Raccordement

Section de raccordement en câble souple	1.5 - 16 mm ²
Section de raccordement en câble rigide	1.5 - 16 mm ²

Durabilité

REACH-sans SVHC	Oui
Conforme à la directive RoHS	Oui