




HIM302

Перемикач трьохпозиційний I-0-II 400/690В, 20А, 3п, 5м

Технічні характеристики

Напруга

Номінальна робоча напруга змінного струму	380 - 415 V
Номінальна напруга ізоляції U_i	800 V
Номінальна імпульсна витримувана напруга U_{imp}	8000 V

Електричний струм

Номінальний струм	20 A
Номінальний струм короточасної витримки I_{cw} згідно з IEC 60947	1,26 kA
Номінальний умовний короткозамикальний струм I_{cc} з плавкими запобіжниками типу gL-gG	50 kA

Потужність

Номінальна робоча потужність за 400 В AC AC1	13000 W
--	---------

Архітектура

Кількість полюсів	3
Тип полюса	3P

Розміри

Висота	93,5 mm
Ширина	97,5 mm
Глибина	110 mm

Безпека

Клас захисту від проникнення (IP)	IP20
-----------------------------------	------

Ємність

Кількість модулів	6
-------------------	---

Частота

Частота	50 - 60 Hz
---------	------------

Потужність

Загальна розсіювана потужність під номінальним струмом	1,20 W
--	--------

Умови використання

Робоча температура	-20 - 70 °C
--------------------	-------------

Під'єднання

Поперечний переріз гнучкого провідника	1.5 - 16 mm ²
Поперечний переріз жорсткого провідника	1.5 - 16 mm ²

Sustainability

Відповідність REACH	Yes
Відповідність RoHS	Yes