



REV511Y



IK07

IP54

**Türstation Video 1/1 2Draht Edelstahl matt ONE für Fingerntleser-Einbau**

**Technische Eigenschaften**

**Werkstoff**

Glanzgrad	Matt
Werkstoff	Edelstahl

**Bedienelemente und Anzeigen**

Anzahl Ruftasten	1
------------------	---

**Spannung**

Betriebsspannung	24 - 24 V
------------------	-----------

**Abmessungen**

Abmessungen	295.80 x 133.50 mm
Höhe	295,80 mm
Breite	133,50 mm
Tiefe	40 mm
Kamerakuppel Durchmesser	33 mm

**Einsatzbedingungen**

Betriebstemperatur	-20 - 55 °C
Lager-/Transporttemperatur	-30 - 80 °C

**Funktionen**

Türkommunikationsart	Audio + Video
----------------------	---------------

**Kompatibilität**

Installationstechnik für Türkommunikation	2Draht
---	--------

**Anschluss**

Leiterquerschnitt	0 - 0 mm <sup>2</sup>
-------------------	-----------------------

**Installation, Montage**

Montage auf	Unterputz
-------------	-----------

**Sicherheit**

Stoßfestigkeit IK	IK07
IP-Klasse (Ingress Protection)	IP54

**Ausstattung**

Modulare Bauweise	Nein
-------------------	------

**Texte**

Montageart	Für senkrechte Montage Bruchsichere, flächenbündige Ruftaster
Anschluss	Steckbarer Anschluss-Klemmblock mit Schraubklemmen
Beleuchtung	Langlebige, homogene weiße LED Ruftasten-Hinterleuchtung LED Nachtbeleuchtung für Kamera
Schutz	Lautsprecher und Mikrofon mit Durchstoßschutz

**Nachhaltigkeit**

RoHS-konform	Ja
--------------	----