



BRP6510019016

**Canal BRP de PVC, 65x100mm, blanco RAL9016**

**Características técnicas**

**Dimensiones**

|          |         |
|----------|---------|
| Altura   | 70 mm   |
| Anchura  | 100 mm  |
| Longitud | 2000 mm |

**Cubierta, puerta**

|                           |       |
|---------------------------|-------|
| Número de tapas montables | 1     |
| Anchura de la cubierta 1  | 80 mm |
| Anchura de la cubierta 2  | 0 mm  |
| Anchura de la cubierta 3  | 0 mm  |

**Dimensiones**

|                              |                             |
|------------------------------|-----------------------------|
| Sección transversal interior | 5300 - 5300 mm <sup>2</sup> |
|------------------------------|-----------------------------|

**Capacidad**

|   |    |
|---|----|
| N.º máximo de cables (Ø11mm, 50 % de ocupación, con dispositivos) | 12 |
| N.º máximo de cables (Ø11mm, 50 % de ocupación, sin dispositivos) | 33 |

**Compatibilidad**

|                                |                                    |
|--------------------------------|------------------------------------|
| Formato de apertura compatible | Universal 60 mm, CEE, Ecoline, EIB |
|--------------------------------|------------------------------------|

**Instalación, montaje**

|                     |    |
|---------------------|----|
| Perforación de base | Sí |
|---------------------|----|

**Materiales**

|             |                             |
|-------------|-----------------------------|
| Material    | Policloruro de vinilo (PVC) |
| Tratamiento | Sin tratamiento             |
| Colour      | Blanco tráfico              |
| Código RAL  | 9016                        |

**Seguridad**

|                           |      |
|---------------------------|------|
| Resistencia al impacto IK | IK07 |
| Índice de protección IP   | IP40 |

**Condiciones de uso**

|                               |            |
|-------------------------------|------------|
| Temperatura de funcionamiento | -5 - 60 °C |
|-------------------------------|------------|

**Conectividad**

|                       |                                  |
|-----------------------|----------------------------------|
| Acoplamiento de canal | Uniones en referencias separadas |
|-----------------------|----------------------------------|

**Equipo**

|  |    |
|--|----|
| Clip de fijación de cable incluido       | No |
| Número de sujetadores de cable por metro | 0  |
| Con película protectora                  | Sí |

**Sostenibilidad**

|                       |    |
|-----------------------|----|
| REACH - libre de SVHC | Sí |
| Conforme con RoHS     | Sí |

**Ilustraciones e imágenes**

