




75441285



IP20



### Regolatore di temperatura oggetto KNX - Berker B.3/B.7 antracite opaco

#### Caratteristiche tecniche

##### Corrente

|                                                  |         |
|--------------------------------------------------|---------|
| Corrente assorbita dal bus in trasferimento dati | 7,50 mA |
|--------------------------------------------------|---------|

##### Funzioni

|                                       |    |
|---------------------------------------|----|
| Idoneo per funzionamento in parallelo | No |
|---------------------------------------|----|

|                    |    |
|--------------------|----|
| Con comando locale | No |
|--------------------|----|

##### Materiali

|        |           |
|--------|-----------|
| Colore | Antracite |
|--------|-----------|

|            |      |
|------------|------|
| Codice RAL | 7021 |
|------------|------|

##### Serie

|       |                  |
|-------|------------------|
| Serie | 70.80 x 70.80 mm |
|-------|------------------|

|                             |          |
|-----------------------------|----------|
| Profondità di installazione | 22,70 mm |
|-----------------------------|----------|

|                                     |       |
|-------------------------------------|-------|
| Profondità delle scatole da incasso | 26 mm |
|-------------------------------------|-------|

##### Protezione

|                                         |      |
|-----------------------------------------|------|
| Classe di protezione dall'ingresso (IP) | IP20 |
|-----------------------------------------|------|

##### Condizioni d'uso

|                         |            |
|-------------------------|------------|
| Temperatura d'esercizio | -5 - 45 °C |
|-------------------------|------------|

|                                 |         |
|---------------------------------|---------|
| Classe di efficienza energetica | IV (2%) |
|---------------------------------|---------|

##### Condizioni di impiego

|                                       |           |
|---------------------------------------|-----------|
| Tensione d'esercizio tramite cavo bus | 21 - 32 V |
|---------------------------------------|-----------|

##### Testo

|                   |                           |
|-------------------|---------------------------|
| Tipo di montaggio | Senza graffe a espansione |
|-------------------|---------------------------|

##### Sostenibilità

|                              |    |
|------------------------------|----|
| Conformità REACH - SVHC free | Sì |
|------------------------------|----|

|                 |    |
|-----------------|----|
| Conformità ROHS | Sì |
|-----------------|----|