




ERL217

## Przełącznik instalacyjny 12VAC 2NC 16A

### Właściwości techniczne

#### Rodzaj połączenia

|              |     |
|--------------|-----|
| Rodzaj styku | 2NC |
|--------------|-----|

#### Prąd elektryczny

|                 |      |
|-----------------|------|
| Prąd znamionowy | 16 A |
|-----------------|------|

#### Pojemność

|                |   |
|----------------|---|
| Liczba modułów | 1 |
|----------------|---|

#### Częstotliwość

|               |            |
|---------------|------------|
| Częstotliwość | 50 - 50 Hz |
|---------------|------------|

#### Napięcie

|                                        |             |
|----------------------------------------|-------------|
| Znamionowe napięcie udarowe Uimp       | 4000 V      |
| Napięcie znamionowe izolacji Ui        | 250 V       |
| Napięcie znamionowe łączeniowe Ue (AC) | 230 - 230 V |
| Napięcie sterowania AC                 | 12 - 12 V   |
| Napięcie sterowania DC                 | 0 - 0 V     |

#### Warunki użytkowania

|                         |             |
|-------------------------|-------------|
| Zakres temperatur pracy | -10 - 50 °C |
|-------------------------|-------------|

#### Zastosowanie

|                  |             |
|------------------|-------------|
| Kategoria użycia | AC-7a/AC-7b |
|------------------|-------------|

#### Warunki użytkowania

|                                       |             |
|---------------------------------------|-------------|
| Temperatura przechowywania/transportu | -40 - 80 °C |
|---------------------------------------|-------------|

#### Wytrzymałość

|                                         |        |
|-----------------------------------------|--------|
| Wytrzymałość mechaniczna (liczba cykli) | 100000 |
| Wytrzymałość elektryczna (liczba cykli) | 30000  |

#### Moc

|                                              |         |
|----------------------------------------------|---------|
| Całkowite straty mocy dla prądu znamionowego | 2 W     |
| Maksymalna moc pobierana                     | 7,40 VA |

#### Wymiary

|           |          |
|-----------|----------|
| Wysokość  | 83 mm    |
| Szerokość | 17,85 mm |
| Głębokość | 60 mm    |

#### Rodzaj połączenia

|               |   |
|---------------|---|
| Liczba styków | 2 |
|---------------|---|

#### Sprzęt

|                                            |     |
|--------------------------------------------|-----|
| Liczba styków NO                           | 0   |
| Liczba styków NC                           | 2   |
| Z przełącznikiem dla przełącznika ręcznego | Tak |

#### Rodzaj połączenia

|                                           |                        |
|-------------------------------------------|------------------------|
| Przekrój poprzeczny przewodu elastycznego | 1 - 6 mm <sup>2</sup>  |
| Przekrój poprzeczny przewodu sztywnego    | 1 - 10 mm <sup>2</sup> |

#### Instalacja, montaż

|                             |                |
|-----------------------------|----------------|
| Nominalny moment dokręcania | 1,20 - 1,20 Nm |
|-----------------------------|----------------|