



FL179A

Porte, orion plus, vitrée, métallique, CL1, pour coffret, 1250x600x250mm

### Caractéristiques techniques

#### Dimensions

|                                            |         |
|--------------------------------------------|---------|
| Hauteur                                    | 1250 mm |
| Largeur                                    | 600 mm  |
| Profondeur                                 | 250 mm  |
| Épaisseur du matériau des parois latérales | 1.20 mm |

#### Sécurité

|                         |                          |
|-------------------------|--------------------------|
| Indice de protection IP | IP65                     |
| Classe de protection    | Classe I                 |
| Type de verrouillage    | Triangle 7 mm<br>Par clé |
| Résistance aux chocs IK | IK10                     |

#### Équipement

|                                          |   |
|------------------------------------------|---|
| Nombre d'ouvertures pour plaques à bride | 2 |
|------------------------------------------|---|

#### Installation, montage

|                             |               |
|-----------------------------|---------------|
| Montage                     | Montage mural |
| Adapté à un usage extérieur | Non           |

#### Matière

|                       |               |
|-----------------------|---------------|
| Couleur               | Gris clair    |
| Code RAL              | 7035          |
| Traitement de surface | Thermolaquage |
| Matière               | Acier         |

#### Équipement

|                |   |
|----------------|---|
| Nombre rangées | 8 |
|----------------|---|

#### Cache, porte

|                                |     |
|--------------------------------|-----|
| Nombre de portes               | 1   |
| Couvercle/porte transparent(e) | Oui |

#### Courant électrique

|                         |       |
|-------------------------|-------|
| Courant assigné nominal | 250 A |
|-------------------------|-------|

#### Durabilité

|                              |     |
|------------------------------|-----|
| Conforme à la directive RoHS | Oui |
|------------------------------|-----|