




KD302M

ΜΠΑΡΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ 2 ΘΕΡΜΟΜΑΓΝΗΤΙΚΩΝ ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Ηλεκτρικό ρεύμα

Ονομαστικό ρεύμα	63 A
------------------	------

Αρχιτεκτονική

Αριθμός πόλων	3
---------------	---

Διαστάσεις

Μήκος	88 mm
-------	-------

Τάση

Ονομαστική τάση αντοχής σε κρουστικό ρεύμα U_{imp}	4500 V
--	--------

Ονομαστική τάση λειτουργίας U_e	230 - 400 V
-----------------------------------	-------------

Σύνδεση

Διατομή άκαμπτου αγωγού	10 mm ²
-------------------------	--------------------

Τύπος σύνδεσης	Ράγα φάσης διχαλωτή
----------------	---------------------

Συνθήκες χρήσης

Θερμοκρασία λειτουργίας	-25 - 55 °C
-------------------------	-------------

Χωρητικότητα

Αριθμός στοιχείων	5
-------------------	---

Βιωσιμότητα

Συμμόρφωση RoHS	Nai
-----------------	-----