



SFB132

Tekniska egenskaper

Arkitektur

Antal poler	1
Neutralledarens position	Utan nolla
Antal poler	1P

Elektrisk ström

Märkström	32 A
Nominell villkorlig kortslutningsström ICC med gl-gG-säkringar	0,48 kA
Acceptabel märkdraftström vid AC21 i kategori A	32 A
Acceptabel märkdraftström AC21 i kategori B	32 A
Acceptabel märkdraftström vid AC22 i kategori A	32 A
Acceptabel märkdraftström AC22 i kategori B	32 A
Märkslutförmåga Icm under 240V AC enligt IEC 60947-3	0,48 kA
Märkkorttidsström Icw 1s IEC 60947	0,48 kA

Spänning

Märkdraftspänning Ue	230 - 230 V
----------------------	-------------

Installation, montering

Nominellt åtdragningsmoment	1,80 - 1,80 Nm
-----------------------------	----------------

Spänning

Typ av matarspänning	AC
Nominell isolationsspänning Ui	440 V

Installation, montering

Typ av nedre anslutning på normkomponenter	Skruvanslutning
--	-----------------

Spänning

Nominell impulsskyddspänning Uimp	4000 V
-----------------------------------	--------

Kapacitet

Antal moduler	1
---------------	---

Säkerhet

Kapslingsklass (IP)	IP20
---------------------	------

Frekvens

Frekvens	50 - 60 Hz
----------	------------

Dimensioner

Höjd	83 mm
Bredd	17,50 mm
Djup	70 mm
Dimensioner	83 x 17,50 mm

Utrustning

Antal slutande kontakter	0
Antal NC-kontakter	0

Användningsförhållanden

Driftstemperatur	-20 - 50 °C
Förvarings-/transporttemperatur	-40 - 80 °C

Anslutning

Area flexibel ledare	1,5 - 10 mm ²
Area solid ledare	1,5 - 16 mm ²

Uthållighet

Mekanisk livslängd (omkopplingar)	200000
Elektrisk hållbarhet vid nominell belastning i AC21	25000
Elektrisk hållbarhet vid nominell belastning i AC22	25000

Ström

Total effektförlust vid nominell märkström	1,50 W
Förlusteffekt per pol vid In	1,50 W

Anslutning

Nedåtriktad anslutning för normkomponenter	Särad anslutningsplint
Övre anslutning för normkomponenter	Särad anslutningsplint

Hållbarhet

REACH-SVHC fri	Ja
RoHS-överensstämmelse	Ja