



WL1040

lumina Gniazdo zasilające z uziemieniem, przesł styków 16A/250V samozać. biały

Właściwości techniczne

Napięcie

Napięcie znamionowe 250 V

Prąd elektryczny

Prąd znamionowy 16 A

Warunki użytkowania

Zakres temperatur pracy -10 - 35 °C

Częstotliwość

Częstotliwość 50 - 60 Hz

Materiały

Kolor Biały

Kod RAL 9016

Wykończenie powierzchni Połysk

Materiał Metal

Tworzywo sztuczne

Obróbka Stan surowy

Wymiary

Wysokość 71 mm

Szerokość 71 mm

Głębokość 44 mm

Wbudowane puszkki podtynkowe 35 mm

Instalacja, montaż

Sposób montażu Montaż podtynkowy

Łączność

Typ połączenia quickconnect

Z mocowaniem pazurowym Tak

Rodzaj montażu Mocowanie za pomocą pazurów
Połączenie śrubowe

Typ złącza/wtyczki USB Bez

Sprzęt

Typ złącza/wtyku gniazdo Bolec uziemiający

Obrócona wkładka centralna Nie

Z pokrywą uchylną Nie

Z okrągłym ochronnym bolcem uziemiającym Tak

Z lampką sygnalizacyjną Nie

Akcesoria

Posiada pole opisowe Nie

Wstępnie wyposażony w Gniazdo wtykowe

Pojemność

Liczba modułów 0

Bezpieczeństwo

Z zabezpieczeniem przed dziećmi Tak

Odporność na uderzenie IK IK02

Klasa ochrony przed wnikaniami (IP) IP20

Funkcje

Z oświetleniem ewakuacyjnym Nie

Z oświetleniem funkcyjnym Nie

Identyfikacja

Z nadrukiem Nie

Dodatkowe informacje

Oslona	Oslona centralna
Ochrona	Zwiększona ochrona styków (zabezpieczenie przed dziećmi)

Zrównoważony rozwój

Zgodność z RoHS	Tak
-----------------	-----