




UC844

### Barra in rame forata M10 sezione 50x5 L1750

#### Caratteristiche tecniche

##### Corrente

|                   |       |
|-------------------|-------|
| Corrente nominale | 600 A |
|-------------------|-------|

##### Serie

|                           |            |
|---------------------------|------------|
| Larghezza/spessore sbarra | 50 - 50 mm |
|---------------------------|------------|

|                |      |
|----------------|------|
| Altezza sbarra | 5 mm |
|----------------|------|

##### Equipaggiamento

|                                |   |
|--------------------------------|---|
| Numero di sezioni in larghezza | 7 |
|--------------------------------|---|