




303616

Wechselschalter 16AX 250V~, Lichtsteuerung

Technische Eigenschaften

Elektrischer Strom

Schaltstrom 16 AX (200W LED (SBL))

Installation, Montage

Montage auf Unterputz

Spannung

Nennspannung 250 V

Werkstoff

Werkstoff Metall
Kunststoff

Kennzeichnung

Zusammenstellung Basiselement

Konnektivität

Montageart Krallenbefestigung

Bedienelemente und Anzeigen

Anzahl der Tasten 1

Abmessungen

Abmessungen 71 x 71 mm

Einbautiefe 32 mm

Einbautiefe Unterputz-Dosen 35 mm

Sicherheit

IP-Klasse (Ingress Protection) IP20

Stoßfestigkeit IK IK07

Architektur

Steuer-/Bedienelement Vollflächige Wippe

Elektrischer Strom

Nennstrom 16 A

Texte

Montageart Mit Spreizkrallen
Für Schraubbefestigung

Anschlussart Mit Steckklemme

Beleuchtung Für Beleuchtung und Kontrollschaltung

Schaltart/Variante Aus/Wechsel

Nachhaltigkeit

Halogenfrei Ja

RoHS-konform Ja