



KYA02LH

Borne de passage-phase , 2,5mm<sup>2</sup>, 800V/24A,

Caractéristiques techniques

Courant électrique

|                         |      |
|-------------------------|------|
| Courant assigné nominal | 24 A |
|-------------------------|------|

Dimensions

|            |          |
|------------|----------|
| Hauteur    | 42,30 mm |
| Largeur    | 57 mm    |
| Profondeur | 5 mm     |

Installation, montage

|             |          |
|-------------|----------|
| Montage sur | Rail DIN |
|-------------|----------|

Raccordement

|                                         |                            |
|-----------------------------------------|----------------------------|
| Section de raccordement en câble souple | 0.13 - 2.5 mm <sup>2</sup> |
| Section de raccordement en câble rigide | 0.13 - 4 mm <sup>2</sup>   |

Matières

|         |                |
|---------|----------------|
| Couleur | Gris           |
| Matière | Polyamide (PA) |

Durabilité

|                              |     |
|------------------------------|-----|
| Conformité REACH             | Oui |
| Conforme à la directive RoHS | Oui |