



XEV600C

### EV stazione di ricarica witty Park 2x7kW 1P M3T2S M2TE IP54 RFID + IP

#### Caratteristiche tecniche

##### Potenza

|                             |            |
|-----------------------------|------------|
| Potenza per punto di carica | 7,40 kW    |
| Carico collegato            | 15 - 15 kW |

##### Frequenza

|           |            |
|-----------|------------|
| Frequenza | 50 - 60 Hz |
|-----------|------------|

##### Alimentazione

|                                    |   |
|------------------------------------|---|
| Numero di fasi per l'alimentazione | 1 |
|------------------------------------|---|

##### Corrente

|                   |      |
|-------------------|------|
| Corrente nominale | 32 A |
|-------------------|------|

##### Connettività

|                                |   |
|--------------------------------|---|
| Numero di stazioni di ricarica | 2 |
|--------------------------------|---|

##### Funzioni

|                         |    |
|-------------------------|----|
| Con gestione del carico | No |
|-------------------------|----|

##### Equipaggiamento

|                                                              |    |
|--------------------------------------------------------------|----|
| Numero di prese domestiche                                   | 2  |
| Con interruttore                                             | No |
| Con sblocco di emergenza in caso di interruzione di corrente | Sì |

##### Connessione

|                    |        |
|--------------------|--------|
| Tipo di connettore | Tipo 2 |
|--------------------|--------|

##### Serie

|            |              |
|------------|--------------|
| Serie      | 760 x 355 mm |
| Altezza    | 760 mm       |
| Larghezza  | 355 mm       |
| Profondità | 202 mm       |

##### Installazione, montaggio

|              |                        |
|--------------|------------------------|
| Montaggio su | Installazione a parete |
|--------------|------------------------|

##### Protezione

|                                         |      |
|-----------------------------------------|------|
| Classe di protezione dall'ingresso (IP) | IP54 |
| Resistenza agli urti IK                 | IK10 |

##### Condizioni di impiego

|                   |             |
|-------------------|-------------|
| Tensione nominale | 230 - 230 V |
|-------------------|-------------|

##### Materiali

|           |              |
|-----------|--------------|
| Materiale | Acciaio inox |
|-----------|--------------|