




KYA02I2

#### Samozacisk piętrowy potrójny Ph/N/PE 2,5mm2

##### Właściwości techniczne

###### Prąd elektryczny

|                 |      |
|-----------------|------|
| Prąd znamionowy | 24 A |
|-----------------|------|

###### Moc

|                                              |     |
|----------------------------------------------|-----|
| Całkowite straty mocy dla prądu znamionowego | 1 W |
|----------------------------------------------|-----|

###### Wymiary

|           |          |
|-----------|----------|
| Wysokość  | 51,20 mm |
| Szerokość | 5 mm     |
| Głębokość | 95 mm    |

###### Rodzaj połączenia

|                                           |                          |
|-------------------------------------------|--------------------------|
| Przekrój poprzeczny przewodu elastycznego | 0.13 - 4 mm <sup>2</sup> |
| Przekrój poprzeczny przewodu sztywnego    | 0.13 - 4 mm <sup>2</sup> |

###### Materiały

|          |               |
|----------|---------------|
| Kolor    | Szary         |
| Kod RAL  | 7030          |
| Materiał | Poliamid (PA) |

###### Zrównoważony rozwój

|                           |     |
|---------------------------|-----|
| Zgodny z REACH – bez SVHC | Tak |
| Zgodność z RoHS           | Tak |